




Adattatore per raccordo per tubi SMS

ADAPT G1/2 - SMS DN50/2"



1 Isolamento



Applicazione	
Modello	con foro di scarico
Resistenza a pressione [bar]	16
Test / Certificazioni	
Direttiva in materia di attrezzature a pressione	Una possibile classificazione secondo PED dipende dall'applicazione e deve essere eseguita dall'operatore/gestore.
Indicazioni di sicurezza	È necessario verificare la compatibilità tra fluido e materiale del prodotto per tutte le applicazioni.
Dati meccanici	
Peso [g]	570,5
Materiali	1.4435 (acciaio inox AISI 316L)
Collegamento sensore	G 1/2 guarnizione conica
Raccordo a processo	raccordo per tubi SMS DN50 (2")
Aspetto Ra/Rz delle superfici a contatto con il fluido	< 0,8 / 8
Guarnizione	metallo su PEEK

E43344



Adattatore per raccordo per tubi SMS

ADAPT G1/2 - SMS DN50/2"

Classe di igiene secondo DIN
11866

H3

Osservazioni

Quantità

1 pezzo