E43377

Tubo coassiale per sensori di livello

LR COAX TUBE NPT L240



CRN

Applicazione		
Modello		per sensori di livello LR
Temperatura del fluido	[°C]	-40...200
Resistenza a pressione	[bar]	16
Resistenza al vuoto	[mbar]	-1000
MAWP per applicazioni secondo CRN	[bar]	16
Dati meccanici		
Peso	[g]	188,5
Materiali		Tubo coassiale: 1.4301 (acciaio inox / AISI 304); briglia di fissaggio: 1.4310 (acciaio inox AISI 301); elemento di centraggio: PPS rinforzato
Collegamento sensore		collegamento filettato G 3/4 Filettatura interna
Raccordo a processo		collegamento filettato 3/4" NPT filettatura esterna
Lunghezza L	[mm]	240
Osservazioni		
Quantità		1 pezzo