


E60111



Ruota di misura

MEASURING WHEEL U:200 N:06



Applicazione	
Modello	plastica liscia
Condizioni ambientali	
Temperatura ambiente [°C]	-30...80
Dati meccanici	
Peso [g]	64,2
Diametro interno [mm]	6
Diametro esterno [mm]	63,66
Materiali	Ruota: alluminio; aspetto superficiale: PU
Coppia di serraggio [Nm]	1,5; (Vite di fissaggio)
Durezza della superficie	90 Shore A
Volume [mm]	200
Osservazioni	
Quantità	1 pezzo