


E60146



Connettore femmina a cablare

SDOGK210MKRFKSG

Articolo non più disponibile - Scheda archivio



Dati elettrici

Tensione di esercizio [V] 4,5...30 DC

Condizioni ambientali

Temperatura ambiente [°C] -40...125

Grado di protezione IP 67

Dati meccanici

Peso [g] 68,8

Dimensioni [mm] 28 x 28 x 52

Materiali ottone Involucro Plastico; PA 6.6 nero

Materiale corpo ottone / PA 6.6, Involucro Plastico

Materiale dado ottone, Involucro Plastico / PA 6.6, Involucro Plastico

Osservazioni

Quantità 1 pezzo

E60146



Connettore femmina a cablare

SDOGK210MKRFKSG


Collegamento elettrico

Collegamento saldato: ...0,5 mm²

Collegamento elettrico - Presa

Connettore: 1 x M23, diritto; Corpo: ottone / PA 6.6, Involucro Plastico; Fermo: ottone, Involucro Plastico

Connettore: 1 x M23, diritto; Corpo: ottone / PA 6.6, Involucro Plastico; Fermo: PA 6.6, Involucro Plastico



Collegamento

- 1 _____
- 2 _____
- 3 _____
- 4 _____
- 5 _____
- 6 _____
- 7 _____
- 8 _____
- 9 _____
- 10 _____
- 11 _____
- 12 _____
- 13 _____
- 14 _____
- 15 _____
- 16 _____
- 17 _____
- 18 _____
- 19 _____
- 20 _____
- 21 _____