


# E60175



## Connettore femmina a cablare

SDOAJ120MSLFBPG



### Dati elettrici

Tensione di esercizio [V] 4,5...30 DC

### Condizioni ambientali

Temperatura ambiente [°C] -40...85

Grado di protezione IP 67

### Dati meccanici

Peso [g] 69,4

Dimensioni [mm] 37 x 20 x 53

Materiali ottone nichelato

Materiale corpo ottone, nichelato

Materiale dado ottone, nichelato

### Osservazioni

Quantità 1 pezzo

# E60175



## Connettore femmina a cablare

SDOAJ120MSLFKPG

### Collegamento elettrico

saldato: ...0,25 mm<sup>2</sup>; Rivestimento cavo: Ø 6...8 mm

### Collegamento elettrico - Presa

Connettore: 1 x M18, ad angolo; Corpo: ottone, nichelato; Fermo: ottone, nichelato



### Collegamento

