


# E60190



## Cavo di collegamento con connettore femmina

ADOGK170MSL005B17

Articolo non più disponibile - Scheda archivio



### Dati elettrici

Tensione di esercizio [V] 4,5...30 DC

### Condizioni ambientali

Temperatura ambiente [°C] -10...85

Grado di protezione IP 67

### Dati meccanici

Peso [g] 550

Dimensioni [mm] 28 x 28 x 52

Materiali ottone Involucro Plastico; PA 6.6 nero

Materiale corpo ottone / PA 6.6, Involucro Plastico

Materiale dado ottone, Involucro Plastico / PA 6.6, Involucro Plastico

### Osservazioni

Quantità 1 pezzo

# E60190



## Cavo di collegamento con connettore femmina

ADOGK170MSL005B17


### Collegamento elettrico

Cavo: 5 m, PUR, Ø 8 mm; 13 x 0,14 mm<sup>2</sup> + 4 x 0,5 mm<sup>2</sup>

### Collegamento elettrico - Presa

Connettore: 1 x M23, diritto; Corpo: ottone / PA 6.6, Involucro Plastico; Fermo: ottone, Involucro Plastico

Connettore: 1 x M23, diritto; Corpo: ottone / PA 6.6, Involucro Plastico; Fermo: PA 6.6, Involucro Plastico



### Collegamento

|    |        |
|----|--------|
| 1  | BU     |
| 2  | BK     |
| 3  | RD     |
| 4  | WH     |
| 5  | GN     |
| 6  | BN     |
| 7  | BN/GN  |
| 8  | VT     |
| 9  | YE     |
| 10 | WH/GN  |
| 11 | screen |
| 12 | BU/BK  |
| 13 | RD/BK  |
| 14 | GY     |
| 15 | GN/BK  |
| 16 | YE/BK  |
| 17 | PK     |

|          |                              |
|----------|------------------------------|
|          | Colori dei fili conduttori : |
| BK =     | nero                         |
| BN =     | marrone                      |
| BU =     | blu                          |
| GN =     | verde                        |
| GY =     | grigio                       |
| PK =     | rosa                         |
| RD =     | rosso                        |
| VT =     | viola                        |
| WH =     | bianco                       |
| YE =     | giallo                       |
| screen = | schermo                      |