


E60216



Giunto a soffietto

COUPLING V4A



- 1 M4 x 4 - ISO 4029 (4x)
2 profondità der Klemmnabe

Dati meccanici

Peso [g]	33
Dimensioni [mm]	Ø 20 / L = 29
Materiali	flangia: 1.4404 (V4A/316L); Soffietto: 1.4571 (V4A/316Ti)
Coppia di serraggio [Nm]	coppia di serraggio viti: 150 Ncm
Diametro esterno D [mm]	20
Diametro interno 1 [mm]	10
Diametro interno 2 [mm]	10
Profondità del mozzo di fissaggio [mm]	6,4
Morsetto a vite [mm]	M4 x 4 - ISO 4029 (4x)
Lunghezza [mm]	29
Max. velocità di rotazione meccanica [U/min]	10000
Max. spostamento assiale dell'albero [mm]	± 0,4
Max. disallineamento radiale dell'albero [mm]	± 0,25
Max. disallineamento angolare [°]	± 4,0

Osservazioni

Osservazioni	I valori indicati si intendono per accoppiamenti con i fori del mozzo di cui sopra ad una temperatura ambiente di 23°C. I valori per disallineamento radiale, angolare e assiale sono valori massimi che non devono raggiungere contemporaneamente il massimo in caso di esercizio.
Quantità	1 pezzo