# E70587

## Derivazione per cavo piatto AS-i

FC Splitter AS-i / AUX M12 UL




| | | |
|---|---|---|
| **Dati elettrici** | | |
| Classe di isolamento | | III |
| Capacità di corrente per ogni modulo / ingresso | [A] | 4 |
| **Uscite** | | |
| Modello elettrico | | AS-i |
| **Condizioni ambientali** | | |
| Temperatura ambiente | [°C] | -25...75 |
| Grado di protezione | | IP 67 |
| **Dati meccanici** | | |
| Peso | [g] | 60,5 |
| Materiali | | Corpo: PBT / PC; vite: 1.4305 (acciaio inox / AISI 303) |
| Coppia di serraggio | [Nm] | < 1,65 |
| **Accessori** | | |
| Accessori opzionali | | terminazione di isolamento cavo piatto:, E70413 |
| | | Tubo flessibile per accoppiamento:, E70113 |
| **Osservazioni** | | |
| Osservazioni | | Il cavo piatto non può terminare nel ripartitore. |
| | | Come protezione utilizzare la terminazione di isolamento per cavo piatto o la guaina termoretraibile. |
| Quantità | | 1 pezzo |

# E70587

## Derivazione per cavo piatto AS-i

**FC Splitter AS-i / AUX M12 UL**

### Collegamento elettrico

Connettore:  M12; codifica: A; Corpo: PUR




### Collegamento




| | |
|---|---|
| 1 | AS-i + |
| 2 | AUX - |
| 3 | AS-i - |
| 4 | AUX + |