


E70588



Distributore di tensione AS-i

QUAD M12 AS-i/24V 4A



Applicazione

Modello AS-i / 24 V

Dati elettrici

Tensione di esercizio [V]	26,5...31,6 DC
Capacità di corrente totale [A]	2
Tensione di alimentazione supplementare [V]	24 DC

Condizioni ambientali

Temperatura ambiente [°C]	-25...75
Grado di protezione	IP 65

Dati meccanici


Peso [g]	95,5
Materiali	PA 6.6; Presa: 1.4404 (AISI 316L); viti: 1.4404 (AISI 316L); dado: 1.4404 (AISI 316L); O-ring: NBR; Guarnizione cavo piatto: NBR

Osservazioni

Quantità 1 pezzo

Collegamento elettrico

Connettore: M12; codifica: A



1	AS-i +
2	0V
3	AS-i -
4	+24V
5	terra funzionale