




## Cavo di collegamento con connettore maschio

ASTGH030MSS0010B03

Articolo non più disponibile - Scheda archivio



## Dati elettrici

Tensione di esercizio	[V]	10...30 DC
-----------------------	-----	------------

## Condizioni ambientali

Temperatura ambiente	[°C]	-25...90
Grado di protezione		IP 67

## Dati meccanici

Materiali	TPU
Materiale corpo	TPU
Materiale dado	ottone, nichelato

## Osservazioni


Quantità	1 pezzo
----------	---------

## Collegamento elettrico

Cavo: 10 m, PUR; 3 x 0,25 mm<sup>2</sup>

## Collegamento elettrico - connettore

Connettore: 1 x M12, diritto; codifica: A; Corpo: TPU; Fermo: ottone, nichelato




# E70003



## Cavo di collegamento con connettore maschio

ASTGH030MSS0010B03

### Collegamento



Colori dei fili conduttori :

BK =	nero
BN =	marrone
BU =	blu