


E70025



Cavo di collegamento

VDOAF030MSS0001A03STGH030MSS

Articolo non più disponibile - Scheda archivio



Dati elettrici

Tensione di esercizio [V]	10...30 DC
Classe di isolamento	III

Condizioni ambientali

Temperatura ambiente [°C]	-25...90
Grado di protezione	IP 67

Dati meccanici

Materiali	TPU
Materiale corpo	TPU
Materiale dado	ottone, nichelato

Osservazioni

Quantità	1 pezzo
----------	---------

Collegamento elettrico - connettore

Connettore: 1 x M12, diritto; codifica: A; Corpo: TPU; Fermo: ottone, nichelato



E70025



Cavo di collegamento

VDOAF030MSS0001A03STGH030MSS

Collegamento elettrico

Cavo: 1 m, PUR / PVC; 3 x 0,34 mm²

Collegamento



Collegamento elettrico - Presa

Connettore: 1 x M8, ad angolo; codifica: A; Corpo: TPU; Fermo: ottone, nichelato

