




## Cavo di collegamento con connettore maschio

ASTGH040MSS0005H04

Articolo non più disponibile - Scheda archivio

Articoli alternativi: EVC077

Scegliendo un articolo alternativo tener conto dei dati tecnici eventualmente diversi!



## Applicazione

Particolarità	senza silicone; senza alogeno; contatti dorati
Senza silicone	si

## Dati elettrici

Tensione di esercizio [V]	< 250 AC / < 300 DC
Capacità di corrente totale [A]	4

## Condizioni ambientali

Temperatura ambiente [°C]	-25...90
Grado di protezione	IP 67

## Dati meccanici

Dimensioni [mm]	15 x 15 x 42
Materiali	TPU
Materiale corpo	TPU
Materiale dado	ottone, nichelato

## Osservazioni

Quantità	1 pezzo
----------	---------

# E70033



## Cavo di collegamento con connettore maschio

ASTGH040MSS0005H04

### Collegamento elettrico


Cavo: 5 m, PUR, senza alogeno, nero,  $\varnothing$  4,8 mm; 4 x 0,34 mm<sup>2</sup> (42 x  $\varnothing$  0,1 mm )

### Collegamento elettrico - connettore

Connettore: 1 x M12, diritto; codifica: A; Corpo: TPU; Fermo: ottone, nichelato; Contatti: dorato; Coppia di serraggio: 0,5 Nm



### Collegamento



Colori dei fili conduttori :

BK = nero  
BN = marrone  
BU = blu  
WH = bianco