



Cavo di collegamento


VDOGH040MSS0010A04STGH040MSS

Articolo non più disponibile - Scheda archivio



| Dati elettrici                      |      |                   |
|-------------------------------------|------|-------------------|
| Tensione di esercizio               | [V]  | 10...30 DC        |
| Condizioni ambientali               |      |                   |
| Temperatura ambiente                | [°C] | -25...85          |
| Grado di protezione                 |      | IP 67             |
| Dati meccanici                      |      |                   |
| Dimensioni                          | [mm] | 15 x 15 x 42      |
| Materiali                           |      | TPU               |
| Materiale corpo                     |      | TPU               |
| Materiale dado                      |      | ottone, nichelato |
| Osservazioni                        |      |                   |
| Quantità                            |      | 1 pezzo           |
| Collegamento elettrico - connettore |      |                   |

Connettore: 1 x M12, diritto; codifica: A; Corpo: TPU; Fermo: ottone, nichelato; Coppia di serraggio: 0,5 Nm



# E70042



## Cavo di collegamento

VDOGH040MSS0010A04STGH040MSS

### Collegamento elettrico

Cavo: 10 m, PUR / PVC; 4 x 0,25 mm<sup>2</sup> (32 x Ø 0,1 mm )

### Collegamento



### Collegamento elettrico - Presa

Connettore: 1 x M12, diritto; codifica: A; Corpo: TPU; Fermo: ottone, nichelato; Coppia di serraggio: 0,5 Nm

