E70052

Cavo di collegamento

VDOAH040MSS00,3A04STAH040MSS

Articolo non più disponibile - Scheda archivio

Articoli alternativi: EVC030

Scegliendo un articolo alternativo tener conto dei dati tecnici eventualmente diversi!



Dati elettrici		
Tensione di esercizio	[V]	10...30 DC
Condizioni ambientali		
Temperatura ambiente	[°C]	-25...90
Grado di protezione		IP 67
Dati meccanici		
Materiali		TPU
Materiale corpo		TPU
Materiale dado		ottone, nichelato
Osservazioni		
Quantità		1 pezzo

Collegamento elettrico - connettore

Connettore: 1 x M12, ad angolo; codifica: A; Corpo: TPU; Fermo: ottone, nichelato

E70052

Cavo di collegamento

VDOAH040MSS00,3A04STAH040MSS

Collegamento elettrico

Cavo: 0,3 m, PUR / PVC, arancione, Ø 5 mm; 4 x 0,25 mm² (32 x Ø 0,1 mm)

Collegamento



Collegamento elettrico - Presa

Connettore: 1 x M12, ad angolo; codifica: A; Corpo: TPU; Fermo: ottone, nichelato