


E70064



Cavo per connessione a Y

YDOAH032MSS01,5H03STGH040MSS

Articolo non più disponibile - Scheda archivio



Dati elettrici

Tensione di esercizio	[V]	10...30 DC
Capacità di corrente totale	[A]	4

Condizioni ambientali

Temperatura ambiente	[°C]	-25...90
Grado di protezione		IP 67

Dati meccanici

Peso	[g]	132,6
Materiale corpo		TPU
Materiale dado		ottone, nichelato
Materiale guarnizione		FKM
Numero ingressi ripartitori centrali		2

Elementi di indicazione e comando

Indicazione	Stato di commutazione	1 x LED, giallo
	Funzionamento	1 x LED, verde

Osservazioni

Quantità	1 pezzo
----------	---------



Cavo per connessione a Y

YDOAH032MSS01,5H03STGH040MSS

Collegamento elettrico


Cavo: 1,5 m, PUR, nero, Ø 4,9 mm; 3 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm)

Collegamento elettrico - connettore C

Connettore: 1 x M12, diritto; codifica: A; Corpo: TPU, nero; Fermo: ottone, nichelato; Coppia di serraggio: 0,6...1,5 Nm



Collegamento



Collegamento elettrico - Presa A

Connettore: 1 x M12, ad angolo; codifica: A; Corpo: TPU, nero trasparente; Fermo: ottone, nichelato; Guarnizione: FKM; Coppia di serraggio: 0,6...1,5 Nm



E70064



Cavo per connessione a Y

YDOAH032MSS01,5H03STGH040MSS

Collegamento elettrico - Presa B

Connettore: 1 x M12, ad angolo; codifica: A; Corpo: TPU, nero trasparente; Fermo: ottone, nichelato; Guarnizione: FKM; Coppia di serraggio: 0,6...1,5 Nm

