




Cavo di collegamento

VDOGH040PL-0002A03STGH040MSS

Articolo non più disponibile - Scheda archivio



Dati elettrici		
Tensione di esercizio	[V]	10...36 DC
Condizioni ambientali		
Temperatura ambiente	[°C]	-25...90
Grado di protezione		IP 67
Dati meccanici		
Dimensioni	[mm]	15 x 15 x 42
Materiali		TPU; PBT
Materiale corpo		TPU / PBT
Materiale dado		PBT / PA
Osservazioni		
Quantità		1 pezzo
Collegamento elettrico - connettore		

Connettore: 1 x M12, dritto; codifica: A; Corpo: TPU / PBT; Fermo: PBT



E70124




Cavo di collegamento

VDOGH040PL-0002A03STGH040MSS

Collegamento elettrico

Cavo: 2 m, PUR / PVC; 4 x 0,25 mm²

Collegamento



Collegamento elettrico - Presa

Connettore: 1 x M12, diritto; codifica: A; Corpo: TPU / PBT; Fermo: PA

