E70134

Connettore femmina a cablare

SDOKL070PLSFKPG

Articolo non più disponibile - Scheda archivio

Articoli alternativi: E70142

Scegliendo un articolo alternativo tener conto dei dati tecnici eventualmente diversi!



Applicazione		
Particolarità		contatti dorati
Dati elettrici		
Tensione di esercizio	[V]	< 250 AC / < 300 DC
Condizioni ambientali		
Temperatura ambiente	[°C]	-40...100
Grado di protezione		IP 67
Dati meccanici		
Dimensioni	[mm]	29 x 29 x 66
Materiali		PBT
Materiale corpo		PBT
Materiale dado		PBT
Osservazioni		
Quantità		1 pezzo

E70134

Connettore femmina a cablare

SDOKL070PLSFKPG

Collegamento elettrico

Morsetti: ...2,5 mm²; Rivestimento cavo: Ø 6...9,5 mm

Collegamento elettrico - Presa

Connettore: 1 x Rd24, diritto; codifica: A; Corpo: PBT; Fermo: PBT; Contatti: dorato

Collegamento