

E70167




Cavo di collegamento con connettore femmina

ADOAB030PLS0002E03

Articolo non più disponibile - Scheda archivio

Articoli alternativi: E70168

Scegliendo un articolo alternativo tener conto dei dati tecnici eventualmente diversi!



Dati elettrici

Tensione di esercizio [V] < 250 AC

Condizioni ambientali

Temperatura ambiente [°C] -40...90

Grado di protezione IP 68

Dati meccanici

Dimensioni [mm] 43 x 26 x 35

Materiali TPU

Materiale corpo TPU

Materiale dado PA

Osservazioni

Quantità 1 pezzo

E70167



Cavo di collegamento con connettore femmina

ADOAB030PLS0002E03

Collegamento elettrico


Cavo: 2 m, PVC, arancione, \varnothing 7,2 mm; 3 x 0,75 mm² (22 x \varnothing 0,2 mm)

Collegamento elettrico - Presa

Connettore: 1 x 7/8", ad angolo; codifica: A; Corpo: TPU; Fermo: PA



Collegamento



Colori dei fili conduttori :
BN = marrone
BU = blu
GN/YE = verde / giallo