

# E70185




## Cavo di collegamento

VDOGH040VAS0005E04STGH040VAS

Articolo non più disponibile - Scheda archivio

Articoli alternativi: EVT044

Scegliendo un articolo alternativo tener conto dei dati tecnici eventualmente diversi!



### Applicazione

Particolarità	senza silicone; contatti dorati
Senza silicone	si

### Dati elettrici

Tensione di esercizio [V]	< 250 AC / < 300 DC
Capacità di corrente totale [A]	4

### Condizioni ambientali

Temperatura ambiente [°C]	-25...70
Grado di protezione	IP 67

### Dati meccanici

Materiali	PVC
Materiale corpo	PVC
Materiale dado	1.4404 (AISI 316L)

### Osservazioni

Quantità	1 pezzo
----------	---------

# E70185



## Cavo di collegamento

VDOGH040VAS0005E04STGH040VAS

### Collegamento elettrico - connettore


Connettore: 1 x M12, diritto; codifica: A; Corpo: PVC; Fermo: 1.4404 (AISI 316L); Contatti: dorato



### Collegamento elettrico

Cavo: 5 m, PVC, arancione, Ø 5 mm; 4 x 0,25 mm<sup>2</sup> (32 x Ø 0,1 mm )

### Collegamento



### Collegamento elettrico - Presa

Connettore: 1 x M12, diritto; codifica: A; Corpo: PVC; Fermo: 1.4404 (AISI 316L); Contatti: dorato

