


E70202



Cavo di collegamento

VDOAH030VAS0001E03STGH030VAS

Articolo non più disponibile - Scheda archivio



Dati elettrici

Tensione di esercizio [V] < 250 AC / < 300 DC

Condizioni ambientali

Temperatura ambiente [°C] -25...100

Grado di protezione IP 67

Dati meccanici

Dimensioni [mm] 15 x 15 x 41,5

Materiali PVC

Materiale corpo PVC

Materiale dado 1.4404 (AISI 316L)

Osservazioni

Quantità 1 pezzo

Collegamento elettrico - connettore

Connettore: 1 x M12, diritto; codifica: A; Corpo: PVC; Fermo: 1.4404 (AISI 316L)



E70202



Cavo di collegamento

VDOAH030VAS0001E03STGH030VAS

Collegamento elettrico

Cavo: 1 m, PVC; 3 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm)

Collegamento



Collegamento elettrico - Presa

Connettore: 1 x M12, ad angolo; codifica: A; Corpo: PVC; Fermo: 1.4404 (AISI 316L)

