


E70372



Derivazione per cavo piatto AS-i

FCE Splitter ye/bk ProcessL



Applicazione		
Modello		AS-i / 24 V
Dati elettrici		
Capacità di corrente totale	[A]	2
Uscite		
Modello elettrico		AS-i
Condizioni ambientali		
Temperatura ambiente	[°C]	-30...80
Max. umidità relativa dell'aria ammessa	[%]	80; (31 °C; decrescente in modo lineare fino al 50 % (40 °C))
Max. altezza s.l.m.	[m]	2000
Grado di protezione		IP 67; IP 68; IP 69K
Grado di sporco		2
Test / Certificazioni		
EMC		EN 61000-6-2
Dati meccanici		
Peso	[g]	104
Materiali		parti metalliche: 1.4404 (AISI 316L); tenuta dei pin di contatto: FPM; O-ring: EPDM
Coppia di serraggio	[Nm]	2,5; (dadi di fissaggio)
Accessori		
Accessori opzionali		Chiave dinamometrica, E70390

E70372



Derivazione per cavo piatto AS-i


FCE Splitter ye/bk ProcessL

Osservazioni

Quantità	1 pezzo
----------	---------

Collegamento elettrico - Presa

Connettore: 1 x M12; codifica: A; Coppia di serraggio: 1,2...1,4 Nm



Collegamento

1	AS-i +
2	0 V
3	AS-i -
4	+ 24 V
5	n. c.