


E70377



Ripartitore per cavo piatto AS-i

FCE Splitter ye/ye ProcessL



Applicazione

Modello	AS-i / 24 V
Applicazione	settori igienici e bagnati dell'industria alimentare

Dati elettrici

Classe di isolamento	III
Capacità di corrente totale [A]	8

Uscite

Modello elettrico	AS-i
-------------------	------

Condizioni ambientali

Temperatura ambiente [°C]	-30...80
Max. umidità relativa dell'aria ammessa [%]	80; (31 °C; decrescente in modo lineare fino al 50 % (40 °C))
Max. altezza s.l.m. [m]	2000
Grado di protezione	IP 67; IP 68; IP 69K
Grado di sporco	2

Test / Certificazioni

EMC	EN 61000-6-2
-----	--------------

Dati meccanici

Peso [g]	101,5
Materiali	parti metalliche: 1.4404 (AISI 316L); tenuta dei pin di contatto: FPM; O-ring: EPDM
Coppia di serraggio [Nm]	2,5; (dadi di fissaggio)

Accessori

Accessori opzionali	Chiave dinamometrica, E70390
---------------------	------------------------------

E70377



Ripartitore per cavo piatto AS-i

FCE Splitter ye/ye ProcessL

Osservazioni

Quantità

1 pezzo