




Passaggio a parete

Wall passage standard



Dati elettrici

Tensione di esercizio	[V]	< 60 AC/DC
Capacità di corrente totale	[A]	8; (pin 1+3: 4 A; pin 2+4: 4 A)

Condizioni ambientali

Temperatura ambiente	[°C]	-40...85
Grado di protezione		IP 65; IP 67

Dati meccanici


Peso	[g]	24,1
Materiali		ottone nichelato; Guarnizione: FKM
Materiale corpo		ottone, nichelato
Coppia di serraggio	[Nm]	1

Osservazioni

Quantità		1 pezzo
----------	--	---------


Collegamento elettrico - Presa

Connettore: 1 x M12, diritto; codifica: A; Corpo: ottone, nichelato



Collegamento elettrico - connettore

Connettore: 1 x M12, diritto; codifica: A; Corpo: ottone, nichelato



E73008



Passaggio a parete

Wall passage standard

Collegamento

