


# E74003



## Cavo piatto AS-i

Flat cable 500 meter EPDM ye



### Applicazione

Particolarità senza alogeno

### Dati elettrici

Tensione di esercizio [V] 26,5...31,6 DC

### Uscite

Modello elettrico AS-i

### Condizioni ambientali

Temperatura ambiente [°C] -40...85

Grado di protezione IP 67

### Dati meccanici

Peso [g] 40000

### Osservazioni

Osservazioni 500 m imballaggio tamburo per cavi

Quantità 500 m

### Collegamento elettrico

Cavo: 500 m, EPDM, senza alogeno, giallo; 2 x 1,5 mm<sup>2</sup>