


E75228



Raccordo a L per collegamenti pneumatici

AirBox push-in L-connect 10pcs



Applicazione

Fluidi Aria compressa secondo ISO 8573-1: 2001

Condizioni ambientali

Pressione operativa [bar] 10; (min. -0,95)

Temperatura ambiente [°C] -20...80

Dati meccanici

Peso [g] 69,5

Materiali Corpo: ottone nichelato / PA66; anello di rilascio: poliossimetilene; rondella dentata: acciaio inox; anello profilato: NBR

Raccordo del tubo 8 mm

Diametro del manicotto pneumatico [mm] 8

Osservazioni

Quantità 10 pezzo