




Derivazione per cavo piatto AS-i

FC connector PVC V2A 2m



L 2140

Applicazione		
Modello		AS-i
Dati elettrici		
Tensione di esercizio	[V]	26,5...31,6 DC
Capacità di corrente totale	[A]	2
Condizioni ambientali		
Temperatura ambiente	[°C]	-20...70
Grado di protezione		IP 67
Dati meccanici		
Peso	[g]	97,4
Materiali		Corpo parte superiore: PUR; Corpo Base di montaggio: PA 6.6; vite: 1.4305 (acciaio inox / AISI 303)
Osservazioni		
Osservazioni		Il cavo piatto non può terminare nel ripartitore. Come protezione utilizzare la terminazione di isolamento per cavo piatto o la guaina termoretraibile.
Quantità		1 pezzo




Derivazione per cavo piatto AS-i

FC connector PVC V2A 2m

Collegamento elettrico

Cavo: 2 m, PVC, Ø 5,75 mm; 2 x 0,75 mm², PVC

Collegamento



marrone	AS-i +
blu	AS-i -