


Derivazione per cavo piatto AS-i

FC connector, M12, V2A, 1m



Applicazione

Particolarità	contatti dorati
Modello	AS-i

Dati elettrici

Tensione di esercizio [V]	26,5...31,6 DC
Capacità di corrente totale [A]	2

Condizioni ambientali

Temperatura ambiente [°C]	-20...70
Grado di protezione	IP 67

Dati meccanici

Peso [g]	82,7
Materiali	Corpo parte superiore: PUR; Corpo Base di montaggio: PA 6.6; vite: 1.4305 (acciaio inox / AISI 303); dado: 1.4305 (acciaio inox / AISI 303)


Osservazioni

Osservazioni	Il cavo piatto non deve terminare nel ripartitore. Come protezione utilizzare la terminazione di isolamento per cavo piatto o la guaina termoretraibile.
Quantità	1 pezzo

Collegamento elettrico

Cavo: 1 m, PVC, Ø 5.75 mm; 2 x 0,75 mm², PVC

Connettore: M12, diritto; codifica: A; Contatti: dorato




E79998



Derivazione per cavo piatto AS-i

FC connector, M12, V2A, 1m

Collegamento



1	AS-i +
3	AS-i -