E80409

TAG RFID

ID-TAG/86 x 54 /04



Dati elettrici		
Frequenza operativa	[MHz]	860...960
Capacità di memoria	[bit]	192
Tipo di memoria		EEPROM
Tipo di chip		Impinj Monza 4QT
Codice elettronico del prodotto (EPC)		96-128 Bits; (User: 32-64 Bits)
Standard RFID		EPC Class1 GEN2/ISO 18000-6C
Max. cicli di lettura		illimitato
Max. cicli di scrittura		100000
Condizioni ambientali		
Temperatura ambiente	[°C]	-35...50
Dati meccanici		
Peso	[g]	49,1
Dimensioni	[mm]	54 x 85,6 x 0,76
Materiali		Corpo: PVC
Osservazioni		
Quantità		10 pezzo
Altri dati		

distanza di lettura (m)

DTE80x	1,8
DTE90x	1,1
ANT860 / ANT960	4,8
ANT820 / ANT920	1,5