E80329

TAG RFID

ID-TAG/D30x20/01

Articolo non più disponibile - Scheda archivio



Applicazione		
Temperatura di esercizio (attivo)	[°C]	-25...85
Dati elettrici		
Frequenza operativa	[MHz]	0,125
Capacità di memoria	[bit]	363
Max. cicli di lettura		illimitato
Max. cicli di scrittura		100000
Condizioni ambientali		
Temperatura ambiente	[°C]	-25...85
Temperatura di immagazzinamento	[°C]	-25...180
Dati meccanici		
Peso	[g]	23
Dimensioni	[mm]	Ø 30 / L = 20
Materiali		PU
Osservazioni		
Osservazioni		180 °C für max. 30 min Kumulierte Temperaturbeständigkeit ca. 100 h über 150 °C
Quantità		1 pezzo