


Contatori visualizzatori con preselezione

COUNTER/210/LCD



1 staffa di fissaggio :



Caratteristiche del prodotto

Dimensioni	[mm]	48 x 48 x 107
------------	------	---------------

Applicazione

Applicazione	contaimpuls con 2 preselezioni
--------------	--------------------------------

Dati elettrici

Tensione nominale AC	[V]	90...260
Frequenza nominale AC	[Hz]	50...60
Energia ausiliaria per sensori DC	[V]	24; (±15 %, 80 mA)

Ingressi/Uscite

Numero totale di ingressi e uscite	Numero degli ingressi digitali: 2; Numero delle uscite relè: 2
------------------------------------	--

Ingressi

Numero degli ingressi digitali	2
--------------------------------	---

Uscite

Numero delle uscite relè	2
--------------------------	---

Condizioni ambientali

Temperatura ambiente	[°C]	-20...65
Temperatura di immagazzinamento	[°C]	-25...75
Max. umidità relativa dell'aria ammessa	[%]	93
Grado di protezione		IP 65; (faccia frontale)
Grado di protezione morsetti		IP 00

Test / Certificazioni

EMC	EN 55011	Classe B
	EN 61000-6-2	(con cavi di controllo e di segnale schermati)
Resistenza agli urti	EN 60068-2-27	100 g XYZ
Resistenza alle vibrazioni	EN 60068-2-6	10...55 Hz / (1 mm / XYZ)



Contatori visualizzatori con preselezione

COUNTER/210/LCD

Dati meccanici		
Peso	[g]	214,5
Dimensioni	[mm]	48 x 48 x 107
Materiali		PC nero

Elementi di indicazione e comando		
Indicazione		2 x Display LCD a 7 segmenti, verde retroilluminati 6 digit
Elementi di comando	8	Pulsante

Collegamento elettrico	
morsetti a vite: 7 x ...2,5 mm²	
morsetti a vite: 8 x ...1,5 mm²	

Collegamento

