E89124

Visualizzatore digitale

DISPLAY/DA340

Articolo non più disponibile - Scheda archivio



CE

Applicazione		
Applicazione		visualizzazione e monitoraggio di segnali analogici; ad es. di sensori di pressione, temperatura o flusso
Dati elettrici		
Frequenza AC	[Hz]	47...63
Tensione di esercizio	[V]	230 / 115 AC / 24 DC
Corrente assorbita	[mA]	200
Condizioni ambientali		
Temperatura ambiente	[°C]	0...45
Grado di protezione		IP 44; (faccia frontale)
Dati meccanici		
Tipo di montaggio		sezione del quadro elettrico: 91 x 43 mm
Elementi di indicazione e comando		
Indicazione		Display LED a 7 segmenti, rosso 6 digit 15 mm
		4 x LED, rosso
Collegamento elettrico		
Collegamento		