




Display LCD

LC-DISPLAY

Articolo in corso di dismissione

Articoli alternativi: DX1041

Scegliendo un articolo alternativo tener conto dei dati tecnici eventualmente diversi!



sezione del quadro elettrico 68 x 33 mm secondo DIN



Caratteristiche del prodotto

Corpo	Housing per pannello montaggio
Dimensioni [mm]	39 x 75 x 54

Applicazione

Applicazione	indicazione graduabile per sensori con uscita analogica
--------------	---

Ingressi/Uscite

Numero totale di ingressi e uscite	Numero degli ingressi analogici: 1
------------------------------------	------------------------------------

Ingressi

Numero degli ingressi analogici	1
Ingresso analogico tensione [V]	10...50

Condizioni ambientali

Temperatura ambiente [°C]	0...60
Grado di protezione	IP 65; (montato con guarnizione)


Dati meccanici

Peso [g]	120
Corpo	Housing per pannello montaggio
Dimensioni [mm]	39 x 75 x 54
Materiali	plastica

Collegamento elettrico

Morsetti: ...2.5 mm²

Collegamento



- 1 Potenziometro taratura del punto zero approssimativo
- 2 Potenziometro taratura del punto zero esatto
- 3 Campo di indicazione approssimativo
- 4 Campo di indicazione esatto
- 5 interruttore DIP punto decimale , Ingresso 10...50mA