


EBC006



Ripartitore centrale

ZDO6H057MSS0000-00STAK120MSS



Applicazione	
Particolarità	senza silicone; contatti dorati
Senza silicone	si
Dati elettrici	
Tensione di esercizio [V]	10...30 DC; ("supply class 2" secondo cULus)
Capacità di corrente per ogni modulo / ingresso [A]	4
Capacità di corrente totale [A]	12
Uscite	
Modello elettrico	PNP



Ripartitore centrale

ZDO6H057MSS0000-00STAK120MSS


Condizioni ambientali		
Temperatura ambiente	[°C]	-25...80
Grado di protezione		IP 67
Test / Certificazioni		
Certificazione UL	Enclosure type	Type 1
Dati meccanici		
Peso	[g]	240,5
Dimensioni	[mm]	33 x 60 x 125
Materiali		PA
Materiale corpo		PA
Numero ingressi ripartitori centrali		6
Tipo di connettore		M12
Elementi di indicazione e comando		
Indicazione	Stato di commutazione	6 x LED, giallo
	Funzionamento	1 x LED, verde
Accessori		
Fornitura		Cappucci di protezione: 2 etichette: 6
Osservazioni		
Quantità		1 pezzo
Collegamento elettrico - Collegamento		
Connettore: 1 x M23; Corpo: PA; Contatti: dorato; Coppia di serraggio: 0,8...1,5 Nm		



Ripartitore centrale

ZDO6H057MSS0000-00STAK120MSS

Collegamento



Collegamento elettrico - ingresso

Connettore: 6 x M12; codifica: A; Corpo: PA; Contatti: dorato; Coppia di serraggio: 0,8...1,5 Nm

