




Ripartitore centrale

ZDO6H050MSS0000-00STAK190MSS



Applicazione		
Particolarità		senza silicone; contatti dorati
Senza silicone		si
Dati elettrici		
Tensione di esercizio	[V]	< 30 DC; ("supply class 2" secondo cULus)
Capacità di corrente per ogni modulo / ingresso	[A]	4
Capacità di corrente totale	[A]	12
Condizioni ambientali		
Temperatura ambiente	[°C]	-25...80



Ripartitore centrale

ZDO6H050MSS0000-00STAK190MSS

Grado di protezione	IP 67
---------------------	-------

Test / Certificazioni

Certificazione UL	Enclosure type	Type 1
-------------------	----------------	--------

Dati meccanici

Peso	[g]	252,5
Materiali		PA
Materiale corpo		PA
Numero ingressi ripartitori centrali		6
Tipo di connettore		M12

Accessori


Fornitura	Cappucci di protezione: 2
	etichette: 6

Osservazioni

Quantità	1 pezzo
----------	---------

Collegamento elettrico - Collegamento

Connettore: 1 x M23; Corpo: PA; Contatti: dorato; Coppia di serraggio: 0,8...1,5 Nm



Collegamento

+	19	1 (1...6)
-	6	3 (1...6)
±	12	5 (1...6)
	15	4 (1)
	7	2 (1)
	5	4 (2)
	4	2 (2)
	16	4 (3)
	8	2 (3)
	3	4 (4)
	14	2 (4)
	17	4 (5)
	9	2 (5)
	2	4 (6)
	13	2 (6)

EBC007



Ripartitore centrale

ZDO6H050MSS0000-00STAK190MSS

Collegamento elettrico - ingresso

Connettore: 6 x M12; codifica: A; Corpo: PA; Contatti: dorato; Coppia di serraggio: 0,8...1,5 Nm

