


## Ripartitore centrale

ZDO6H057MSS00,5H09



## Applicazione

|                |                                                                                 |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| Particolarità  | senza silicone; senza alogeno; contatti dorati; Idoneità della catena portacavi |
| Senza silicone | si                                                                              |

## Dati elettrici

|                                                     |                                              |
|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| Tensione di esercizio [V]                           | 10...30 DC; ("supply class 2" secondo cULus) |
| Classe di isolamento                                | II                                           |
| Capacità di corrente per ogni modulo / ingresso [A] | 4                                            |
| Capacità di corrente totale [A]                     | 12                                           |

## Uscite

|                   |     |
|-------------------|-----|
| Modello elettrico | PNP |
|-------------------|-----|


## Condizioni ambientali

|                                  |              |
|----------------------------------|--------------|
| Temperatura ambiente [°C]        | -25...80     |
| Temperatura ambiente mobile [°C] | -5...60      |
| Grado di protezione              | IP 67; IP 68 |



## Ripartitore centrale


ZDO6H057MSS00,5H09

| Dati meccanici                                                                                                                       |                                             |                             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------|
| Peso                                                                                                                                 | [g]                                         | 212,7                       |
| Dimensioni                                                                                                                           | [mm]                                        | 22 x 54 x 100               |
| Materiali                                                                                                                            |                                             | PA                          |
| Materiale corpo                                                                                                                      |                                             | PA                          |
| Numero ingressi ripartitori centrali                                                                                                 |                                             | 6                           |
| Tipo di connettore                                                                                                                   |                                             | M12                         |
| Idoneità della catena portacavi                                                                                                      |                                             | si                          |
| Idoneità della catena portacavi                                                                                                      | raggio di piegatura con utilizzo flessibile | min. 10 x diametro del cavo |
|                                                                                                                                      | cicli di piegatura                          | > 2 Mio.                    |
| Elementi di indicazione e comando                                                                                                    |                                             |                             |
| Indicazione                                                                                                                          | Stato di commutazione                       | 6 x LED, giallo             |
|                                                                                                                                      | Funzionamento                               | 1 x LED, verde              |
| Accessori                                                                                                                            |                                             |                             |
| Fornitura                                                                                                                            | Cappucci di protezione: 2<br>etichette: 6   |                             |
| Osservazioni                                                                                                                         |                                             |                             |
| Quantità                                                                                                                             | 1 pezzo                                     |                             |
| Collegamento elettrico                                                                                                               |                                             |                             |
| Cavo: 0,5 m, PUR, senza alogeno, nero, Ø 7,8 mm; 6 x 0,34 mm <sup>2</sup> (43 x Ø 0,1 mm ) + 3 x 1 mm <sup>2</sup> (55 x Ø 0,15 mm ) |                                             |                             |
| Collegamento elettrico - ingresso                                                                                                    |                                             |                             |
| Connettore: 6 x M12; codifica: A; Corpo: PA; Contatti: dorato; Coppia di serraggio: 0,8...1,5 Nm                                     |                                             |                             |
| <div></div>                                       |                                             |                             |

## Ripartitore centrale

ZDO6H057MSS00,5H09

## Collegamento



Colori dei fili conduttori :

|         |                |
|---------|----------------|
| BN =    | marrone        |
| BU =    | blu            |
| GN =    | verde          |
| GN/YE = | verde / giallo |
| GY =    | grigio         |
| PK =    | rosa           |
| RD =    | rosso          |
| WH =    | bianco         |
| YE =    | giallo         |