


# EBC137



## Ripartitore centrale

ZDOAF03BMSS0010H12



### Applicazione

Particolarità senza alogeno; contatti dorati; Idoneità della catena portacavi

### Dati elettrici

Tensione di esercizio [V]	10...30 DC
Classe di isolamento	III
Capacità di corrente per ogni modulo / ingresso [A]	2
Capacità di corrente totale [A]	6

### Uscite

Modello elettrico PNP



## Ripartitore centrale

ZDOAF03BMSS0010H12


Condizioni ambientali		
Temperatura ambiente	[°C]	-25...80
Temperatura ambiente mobile	[°C]	-5...60
Grado di protezione		IP 65; IP 67; IP 68
Dati meccanici		
Peso	[g]	969,5
Materiali		PBT-GF20; ottone nichelato
Materiale corpo		PBT-GF 20 / ottone, nichelato
Numero ingressi ripartitori centrali		10
Tipo di connettore		M8
Idoneità della catena portacavi		si
Idoneità della catena portacavi	raggio di piegatura con utilizzo flessibile	min. 10 x diametro del cavo
	velocità di spostamento	max. 3,3 m/s con una lunghezza di spostamento di 5 m e max. accelerazione di 5 m/s <sup>2</sup>
	cicli di piegatura	> 5 Mio.
	sollecitazione alla torsione	± 180 °/m
Elementi di indicazione e comando		
Indicazione	Stato di commutazione	10 x LED, giallo
	Funzionamento	1 x LED, verde
Accessori		
Accessori opzionali		Cappuccio di protezione: 2 x M8, E73005 etichette: 11
Osservazioni		
Quantità		1 pezzo
Collegamento elettrico		
Cavo: 10 m, PUR, senza alogeno, nero, Ø 7,6 mm; 10 x 0,34 mm <sup>2</sup> (43 x Ø 0,1 mm ) + 2 x 0,75 mm <sup>2</sup> (21 x Ø 0,2 mm )		
Collegamento elettrico - Presa		
Connettore: 1 x M8; codifica: A; Corpo: PBT-GF 20 / ottone, nichelato; Contatti: dorato		



## Ripartitore centrale

ZDOAF03BMSS0010H12

### Collegamento



Colori dei fili conduttori :

BK =	nero
BN =	marrone
BU =	blu
GN =	verde
GY =	grigio
PK =	rosa
RD =	rosso
VT =	viola
WH =	bianco
YE =	giallo