


EBF012



Ripartitore a Y

ZDO2F030VAS0000-00STGH040VAS



Applicazione		
Particolarità	senza silicone; contatti dorati	
Senza silicone	si	
Dati elettrici		
Tensione di esercizio [V]	< 50 AC / < 60 DC; (cULus: 30 AC / 42 DC)	
Classe di isolamento	III	
Capacità di corrente totale [A]	3	
Condizioni ambientali		
Temperatura ambiente [°C]	-25...80	
Indicazioni per la temperatura ambiente	cULus: ...65 °C	
Grado di protezione	IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K	
Test / Certificazioni		
Certificazione UL	Tensione di alimentazione	Class 2
	Numero file UL	E191684
Dati meccanici		
Peso [g]	28,7	
Materiali	Corpo: PA grigio; senza alogeno; Guarnizione: EPDM	
Materiale dado	1.4404 (AISI 316L)	
Osservazioni		
Quantità	1 pezzo	

EBF012



Ripartitore a Y


ZDO2F030VAS0000-00STGH040VAS

Collegamento elettrico

, PUR; antifiamma (IEC 60332-2, UL: FT2)


Collegamento elettrico - connettore

Connettore: 1 x M12; codifica: A; Fermo: 1.4404 (AISI 316L); Contatti: dorato; Coppia di serraggio: 0,6...1,5 Nm; Rispettare il valore massimo della controparte!



Collegamento elettrico

Collegamento



Collegamento elettrico - Presa

Connettore: 2 x M8; codifica: A; Fermo: 1.4404 (AISI 316L); Contatti: dorato; Coppia di serraggio: 0,3...0,5 Nm

