




Ripartitore a Y

ZDO2H040VAS0000-00STGH050VAS



| Applicazione                                                             |                                 |                                    |
|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|
| Particolarità                                                            | senza silicone; contatti dorati |                                    |
| Senza silicone                                                           | si                              |                                    |
| Dati elettrici                                                           |                                 |                                    |
| Tensione di esercizio                                                    | [V]                             | < 60 AC/DC; (cULus: 30 AC / 42 DC) |
| Classe di isolamento                                                     |                                 | II                                 |
| Capacità di corrente per ogni modulo / ingresso                          | [A]                             | 4                                  |
| Capacità di corrente totale                                              | [A]                             | 4                                  |
| Condizioni ambientali                                                    |                                 |                                    |
| Temperatura ambiente                                                     | [°C]                            | -25...100                          |
| Indicazioni per la temperatura ambiente                                  |                                 | cULus: ...65 °C                    |
| Temperatura di immagazzinamento                                          | [°C]                            | -25...55                           |
| Umidità di immagazzinamento                                              | [%]                             | 10...100                           |
| Altre condizioni climatiche per lo stoccaggio secondo la classe indicata |                                 | 1K22/ DIN 60721-3-1                |
| Grado di protezione                                                      |                                 | IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K        |
| Test / Certificazioni                                                    |                                 |                                    |
| Certificazione UL                                                        | Tensione di alimentazione       | Class 2                            |
|                                                                          | Numero file UL                  | E191684                            |



## Ripartitore a Y

ZDO2H040VAS0000-00STGH050VAS

## Dati meccanici


|                |                                        |      |
|----------------|----------------------------------------|------|
| Peso           | [g]                                    | 35,7 |
| Materiali      | Corpo: PA arancione; Guarnizione: EPDM |      |
| Materiale dado | 1.4404 (AISI 316L)                     |      |

## Osservazioni

|          |         |
|----------|---------|
| Quantità | 1 pezzo |
|----------|---------|


## Collegamento elettrico - Presa

Connettore: 2 x M12; codifica: A; Fermo: 1.4404 (AISI 316L); Contatti: dorato; Coppia di serraggio: 0,6...1,5 Nm




## Collegamento elettrico - connettore

Connettore: 1 x M12; codifica: A; Fermo: 1.4404 (AISI 316L); Contatti: dorato; Coppia di serraggio: 0,6...1,5 Nm



## Collegamento



collegamento secondo IEC 61076-2-101