


Connettori a cablare per sistemi di controllo per macchine mobili

BasicContact-Set/for CR0421



- 1 contatti a pressione piatti 2,8 x 0,8 mm
- 2 contatti a pressione piatti 6,3 x 0,8 mm
- 3 contatti a pressione piatti 6,3 x 0,8 mm isolato completamente
- 4 Contatti per supporto del fusibile per auto
- 5 morsetti a spina tonda

Applicazione

Modello per BasicRelay, per il collegamento completo di un BasicRelay, CR0421

Dati meccanici

Peso	[g]	85,5
Dimensioni	[mm]	134,5 x 50,6 x 210

EC0457



Connettori a cablare per sistemi di controllo per macchine mobili

BasicContact-Set/for CR0421

Accessori

Fornitura	contatti a pressione piatti per collegamenti relè: 10 x 2,8 x 0,8 mm (0,5...1,0 mm ²), DIN 46340
	contatti a pressione piatti per collegamenti relè: 20 x 6,3 x 0,8 mm (0,5...1,0 mm ²), DIN 46340
	contatti a pressione piatti per collegamenti relè: 20 x 6,3 x 0,8 mm (1,0...2,5 mm ²), DIN 46340
	contatti a pressione piatti per ripartitori di potenziale: 20 x 6,3 x 0,8 mm (1,0...2,5 mm ²), isolato completamente DIN 46245
	Contatti per supporto del fusibile per auto: 6 x 0,5...1,5 mm ²
	Contatti per supporto del fusibile per auto: 4 x 2,0...3,0 mm ²
	morsetti a spina tonda per tensione di alimentazione: 1 x M6 (10 mm ²), DIN 46234
	morsetti a spina tonda per tensione di alimentazione: 1 x M8 (10 mm ²), DIN 46234
	Dadi: 1 x M6, zincato ISO 4032
	Dadi: 1 x M8, zincato ISO 4032

Collegamento elettrico

Morsetti: