EC2088

Cavi di collegamento con connettore per valvole

R360/DANFOSS PVEH-F/M12



Applicazione		
Particolarità		senza alogeno
Dati elettrici		
Tensione di esercizio	[V]	< 250 AC/DC
Classe di isolamento		II
Capacità di corrente totale	[A]	4
Condizioni ambientali		
Temperatura ambiente	[°C]	-25...90
Indicazioni per la temperatura ambiente		connettore valvola: -30 ... 90 °C connettore M12: -25 ... 90 °C
Grado di protezione		IP 65; (Connettore M12: IP65, IP67, IP68, IP69K)
Dati meccanici		
Peso	[g]	82
Materiale corpo		PA-GF, senza alogeno / TPU, senza alogeno
Materiale dado		acciaio, zincato / ottone, nichelato
Materiale guarnizione		NBR / CR
Osservazioni		
Quantità		1 pezzo

EC2088

Cavi di collegamento con connettore per valvole

R360/DANFOSS PVEH-F/M12

Collegamento elettrico - Presa

Connettore: 1 x valvola A DIN, ad angolo; Corpo: PA-GF, senza alogeno, nero; Fermo: acciaio, zincato; Guarnizione: NBR / CR; Contatti: ottone; Coppia di serraggio: 0,5...0,6 Nm

1.	24 V DC
2.	PWM IN
3.	Error OUT
	FE

Collegamento elettrico - Cavo

Cavo: 0,24 m, PUR, senza alogeno, nero, Ø 4,3 mm; 4 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm)

Collegamento



Collegamento elettrico - connettore

Connettore: 1 x M12, diritto; codifica: A; Corpo: TPU, senza alogeno, arancione; Fermo: ottone, nichelato; Coppia di serraggio: 0,6...1,5 Nm



1.	24 V DC
2.	Error OUT
3.	GND
4.	PWM IN