


EC3146




Cavo con connettore

Cable/Connecting/14p/2m



CE

Dati elettrici	
Tensione di esercizio [V]	8...32 DC
Condizioni ambientali	
Temperatura di immagazzinamento [°C]	-40...80
Grado di protezione	IP 67
Dati meccanici	
Peso [g]	147,3
Osservazioni	
Quantità	1 pezzo
Collegamento elettrico	
Cavo: 2,0 m, PUR, nero; 10 x 0,5 mm ²	




EC3146



Cavo con connettore

Cable/Connecting/14p/2m

Collegamento



BN =	marrone
BU =	blu
GN =	verde
RD =	rosso
WH =	bianco
YE =	giallo