# EVC492

## Cavo di collegamento con connettore femmina

**ADOAH050MSA0005H05**

Rispettare le indicazioni tecniche nella sezione "Download"




| | | |
|---|---|---|
| **Applicazione** | | |
| Particolarità | | senza silicone; senza alogeno; contatti dorati; Idoneità della catena portacavi |
| Applicazione | | CAN-bus |
| Senza silicone | | si |
| **Dati elettrici** | | |
| Tensione di esercizio | [V] | 32 DC;  (fili 4+5: 5 V) |
| Classe di isolamento | | II |
| Capacità di corrente totale | [A] | 4;  (fili 4+5: 0,05) |
| **Condizioni ambientali** | | |
| Temperatura ambiente | [°C] | -25...90 |
| Temperatura ambiente mobile | [°C] | -25...90 |
| Grado di protezione | | IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K |
| **Dati meccanici** | | |
| Peso | [g] | 178,5 |
| Dimensioni | [mm] | 26,5 x 15,5 x 36,5 |
| Materiali | | Corpo: TPU nero; Guarnizione: FKM |
| Materiale dado | | ottone, nichelato |
| Idoneità della catena portacavi | | si |

# EVC492

## Cavo di collegamento con connettore femmina

**ADOAH050MSA0005H05**

| | | |
|---|---|---|
| Idoneità della catena portacavi | raggio di piegatura con utilizzo flessibile | min. 10 x diametro del cavo |
| | velocità di spostamento | max. 3,3 m/s con una lunghezza di spostamento di 5 m e max. accelerazione di 5 m/s² |
| | cicli di piegatura | > 5 Mio. |
| | sollecitazione alla torsione | ± 180 °/m |

### Osservazioni

| | |
|---|---|
| Osservazioni | La resistenza di terminazione CAN-bus (120 Ω) è integrata nel connettore M12. |
| Note | Rispettare le indicazioni tecniche nella sezione "Download" |
| Quantità | 1 pezzo |

### Collegamento elettrico

Cavo: 5 m, PUR, senza alogeno, nero, Ø 4,9 mm; 5 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm )

### Collegamento elettrico - Presa

Connettore: 1 x M12, ad angolo; codifica: A; Fermo: ottone, nichelato; Contatti: dorato; Coppia di serraggio: 0,6...1,5 Nm




### Collegamento




| | |
|---|---|
| | Colori dei fili conduttori : |
| BK = | nero |
| BN = | marrone |
| BU = | blu |
| GY = | grigio |
| WH = | bianco |