EVC496

Cavo per connessione a Y

YDOAH040MSS0,15H04STGH050MSS

Rispettare le indicazioni tecniche nella sezione "Download"



A - C: cavo di ingresso grigio

B - C: cavo octavis nero

Applicazione		
Particolarità		senza silicone; senza alogeno; contatti dorati; Idoneità della catena portacavi
Senza silicone		si
Dati elettrici		
Tensione di esercizio	[V]	< 60 AC/DC
Classe di isolamento		II
Capacità di corrente totale	[A]	4
Capacità di corrente totale (UL)	[A]	3
Condizioni ambientali		
Temperatura ambiente	[°C]	-25...90
Indicazioni per la temperatura ambiente		cULus: ...75
Temperatura ambiente mobile	[°C]	-25...90
Indicazioni per la temperatura ambiente, mosso		cULus: ...75
Temperatura di immagazzinamento	[°C]	-25...55
Umidità di immagazzinamento	[%]	10...100

EVC496

Cavo per connessione a Y

YDOAH040MSS0,15H04STGH050MSS

Altre condizioni climatiche per lo stoccaggio secondo la classe indicata		1K22/ DIN 60721-3-1	
Grado di protezione		IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K	
Dati meccanici			
Peso	[g]	60,3	
Materiale corpo		TPU	
Materiale dado		ottone, nichelato	
Materiale guarnizione		FKM	
Numero ingressi ripartitori centrali		2	
Idoneità della catena portacavi		si	
Idoneità della catena portacavi		raggio di piegatura con utilizzo flessibile	min. 10 x diametro del cavo
		velocità di spostamento	max. 3,3 m/s con una lunghezza di spostamento di 5 m e max. accelerazione di 5 m/s²
		cicli di piegatura	> 5 Mio.
		sollecitazione alla torsione	± 180 °/m
Osservazioni			
Note		Rispettare le indicazioni tecniche nella sezione "Download"	
Quantità		1 pezzo	

Collegamento elettrico

Cavo: 0,15 m, PUR, senza alogeno, nero, Ø 4,3 mm; 4 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm)

Collegamento elettrico - Presa

Connettore: 2 x M12, ad angolo; codifica: A; Corpo: TPU, arancione; Fermo: ottone, nichelato; Guarnizione: FKM; Contatti: dorato; Coppia di serraggio: 0,6...1,5 Nm



Collegamento elettrico - connettore

Connettore: 1 x M12, diritto; codifica: A; Corpo: TPU, arancione; Fermo: ottone, nichelato; Contatti: dorato; Coppia di serraggio: 0,6...1,5 Nm



EVC496

Cavo per connessione a Y

YDOAH040MSS0,15H04STGH050MSS

Collegamento