


## Cavo di collegamento con connettore maschio

ASTAH050MSD0005C05



| Applicazione                    |                                                                                 |                                                                                     |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Particolarità                   | senza alogeno; contatti dorati; cavo schermato; Idoneità della catena portacavi |                                                                                     |
| Applicazione                    | CAN-bus                                                                         |                                                                                     |
| Dati elettrici                  |                                                                                 |                                                                                     |
| Tensione di esercizio           | [V]                                                                             | < 30 AC / < 36 DC                                                                   |
| Capacità di corrente totale     | [A]                                                                             | 4                                                                                   |
| Condizioni ambientali           |                                                                                 |                                                                                     |
| Temperatura ambiente            | [°C]                                                                            | -25...80                                                                            |
| Grado di protezione             | IP 67; IP 68; IP 69K                                                            |                                                                                     |
| Dati meccanici                  |                                                                                 |                                                                                     |
| Peso                            | [g]                                                                             | 498,4                                                                               |
| Materiale corpo                 | PUR                                                                             |                                                                                     |
| Materiale dado                  | ottone, nichelato                                                               |                                                                                     |
| Idoneità della catena portacavi | si                                                                              |                                                                                     |
| Idoneità della catena portacavi | raggio di piegatura con utilizzo flessibile                                     | min. 10 x diametro del cavo                                                         |
|                                 | velocità di spostamento                                                         | max. 3,3 m/s con una lunghezza di spostamento di 5 m e max. accelerazione di 5 m/s² |
|                                 | cicli di piegatura                                                              | > 5 Mio.                                                                            |
|                                 | sollecitazione alla torsione                                                    | ± 180 °/m                                                                           |
| Osservazioni                    |                                                                                 |                                                                                     |
| Quantità                        | 1 pezzo                                                                         |                                                                                     |



## Cavo di collegamento con connettore maschio

ASTAH050MSD0005C05

### Collegamento elettrico


Cavo: 5 m, PUR, senza alogeno, viola, Ø 8,4 mm, schermato; RD / BK: 2 x 0,75 mm<sup>2</sup> (42 x Ø 0,15 mm) + WH / BU: 2 x 0,5 mm<sup>2</sup> (19 x Ø 0,19 mm) + screen: 1 x 0,75 mm<sup>2</sup> (42 x Ø 0,15 mm)

### Collegamento elettrico - connettore

Connettore: 1 x M12, ad angolo; codifica: A; Corpo: PUR, nero; Fermo: ottone, nichelato; Contatti: dorato; Coppia di serraggio: 0,6...1,5 Nm



### Collegamento



|          |                              |
|----------|------------------------------|
|          | Colori dei fili conduttori : |
| BK =     | nero                         |
| BU =     | blu                          |
| RD =     | rosso                        |
| WH =     | bianco                       |
| screen = | schermo                      |