


EVC096



Cavo di collegamento

VDOAH043MSS0003H04STGH040MSS



| Applicazione | |
|--|---|
| Particolarità | senza silicone; senza alogeno; contatti dorati; Idoneità della catena portacavi |
| Senza silicone | si |
| Dati elettrici | |
| Tensione di esercizio [V] | 10...36 DC |
| Classe di isolamento | II |
| Capacità di corrente totale [A] | 4 |
| Uscite | |
| Modello elettrico | PNP |
| Condizioni ambientali | |
| Temperatura ambiente [°C] | -25...90 |
| Indicazioni per la temperatura ambiente | cULus: ...75 |
| Temperatura ambiente mobile [°C] | -25...90 |
| Indicazioni per la temperatura ambiente, mosso | cULus: ...75 |
| Grado di protezione | IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K |
| Test / Certificazioni | |
| MTTF [anni] | 20027 |
| Dati meccanici | |
| Peso [g] | 132 |
| Dimensioni [mm] | 15,5 x 15,5 x 49,5 |
| Materiale corpo | TPU |
| Materiale dado | ottone, nichelato |

EVC096



Cavo di collegamento

VDOAH043MSS0003H04STGH040MSS

| | | |
|---------------------------------|---|---|
| Materiale guarnizione | FKM | |
| Idoneità della catena portacavi | si | |
| Idoneità della catena portacavi | raggio di piegatura con utilizzo flessibile | min. 10 x diametro del cavo |
| | velocità di spostamento | max. 3,3 m/s con una lunghezza di spostamento di 5 m e max. accelerazione di 5 m/s ² |
| | cicli di piegatura | > 5 Mio. |
| | sollecitazione alla torsione | ± 180 °/m |

Elementi di indicazione e comando

| | | |
|-------------|-----------------------|-----------------|
| Indicazione | Stato di commutazione | 2 x LED, giallo |
| | Funzionamento | 1 x LED, verde |

Osservazioni

| | |
|----------|---------|
| Quantità | 1 pezzo |
|----------|---------|

Collegamento elettrico - connettore


Connettore: 1 x M12, diritto; codifica: A; Corpo: TPU, arancione; Fermo: ottone, nichelato; Contatti: dorato; Coppia di serraggio: 0,6...1,5 Nm



Collegamento elettrico

Cavo: 3 m, PUR, senza alogeno, nero, Ø 4,9 mm; 4 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm)

Collegamento



EVC096



Cavo di collegamento

VDOAH043MSS0003H04STGH040MSS

Collegamento elettrico - Presa

Connettore: 1 x M12, ad angolo; codifica: A; Corpo: TPU, nero trasparente; Fermo: ottone, nichelato; Guarnizione: FKM; Contatti: dorato; Coppia di serraggio: 0,6...1,5 Nm

