


## Cavo di collegamento

VDOGH040MSS00,6H04STGF040MSS

Rispettare le indicazioni tecniche nella sezione "Download"



### Applicazione

|                |                                                                                 |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| Particolarità  | senza silicone; senza alogeno; contatti dorati; Idoneità della catena portacavi |
| Senza silicone | si                                                                              |

### Dati elettrici

|                                 |                   |
|---------------------------------|-------------------|
| Tensione di esercizio [V]       | < 50 AC / < 60 DC |
| Classe di isolamento            | III               |
| Capacità di corrente totale [A] | 3                 |

### Condizioni ambientali

|                                                |                             |
|------------------------------------------------|-----------------------------|
| Temperatura ambiente [°C]                      | -25...90                    |
| Indicazioni per la temperatura ambiente        | cULus: ...75                |
| Temperatura ambiente mobile [°C]               | -25...90                    |
| Indicazioni per la temperatura ambiente, mosso | cULus: ...75                |
| Grado di protezione                            | IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K |

### Dati meccanici

|                                 |                                        |
|---------------------------------|----------------------------------------|
| Peso [g]                        | 48,5                                   |
| Materiali                       | Corpo: TPU arancione; Guarnizione: FKM |
| Materiale dado                  | ottone, nichelato                      |
| Idoneità della catena portacavi | si                                     |



## Cavo di collegamento

VDOGH040MSS00,6H04STGF040MSS

|                                 |                                             |                                                                                                 |
|---------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Idoneità della catena portacavi | raggio di piegatura con utilizzo flessibile | min. 10 x diametro del cavo                                                                     |
|                                 | velocità di spostamento                     | max. 3,3 m/s con una lunghezza di spostamento di 5 m e max. accelerazione di 5 m/s <sup>2</sup> |
|                                 | cicli di piegatura                          | > 5 Mio.                                                                                        |
|                                 | sollecitazione alla torsione                | ± 180 °/m                                                                                       |

## Osservazioni

|          |                                                             |
|----------|-------------------------------------------------------------|
| Note     | Rispettare le indicazioni tecniche nella sezione "Download" |
| Quantità | 1 pezzo                                                     |

## Collegamento elettrico - connettore


Connettore: 1 x M8, diritto; codifica: A; Fermo: ottone, nichelato; Contatti: dorato; Coppia di serraggio: 0,3...0,5 Nm



## Collegamento elettrico

Cavo: 0,6 m, PUR, senza alogeno, nero, Ø 4,3 mm; 4 x 0,34 mm<sup>2</sup> (42 x Ø 0,1 mm)

## Collegamento



## Collegamento elettrico - Presa

Connettore: 1 x M12, diritto; codifica: A; Fermo: ottone, nichelato; Contatti: dorato; Coppia di serraggio: 0,6...1,5 Nm

