

## Cavo di collegamento con connettore femmina

ADOGH040VAP0010P04



### Applicazione

|                |                                                                                 |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| Particolarità  | senza silicone; senza alogeno; contatti dorati; Idoneità della catena portacavi |
| Applicazione   | settori igienici e bagnati dell'industria alimentare                            |
| Senza silicone | si                                                                              |

### Dati elettrici

|                                 |                     |
|---------------------------------|---------------------|
| Tensione di esercizio [V]       | < 250 AC / < 300 DC |
| Classe di isolamento            | II                  |
| Capacità di corrente totale [A] | 4                   |

### Condizioni ambientali

|                                  |                             |
|----------------------------------|-----------------------------|
| Temperatura ambiente [°C]        | -25...100                   |
| Temperatura ambiente mobile [°C] | 0...100                     |
| Grado di protezione              | IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K |

### Dati meccanici

|                                 |                                     |
|---------------------------------|-------------------------------------|
| Peso [g]                        | 675,2                               |
| Dimensioni [mm]                 | 15,5 x 15,5 x 45                    |
| Materiali                       | PP senza alogeno; Guarnizione: EPDM |
| Materiale corpo                 | PP                                  |
| Materiale dado                  | 1.4404 (AISI 316L)                  |
| Idoneità della catena portacavi | si                                  |



## Cavo di collegamento con connettore femmina

ADOGH040VAP0010P04

|                                 |                                             |                                                                                     |
|---------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Idoneità della catena portacavi | raggio di piegatura con utilizzo flessibile | min. 10 x diametro del cavo                                                         |
|                                 | velocità di spostamento                     | max. 3,3 m/s con una lunghezza di spostamento di 5 m e max. accelerazione di 5 m/s² |
|                                 | cicli di piegatura                          | > 1 Mio.                                                                            |
|                                 | sollecitazione alla torsione                | ± 180 °/m                                                                           |

### Osservazioni

Quantità


1 pezzo

### Collegamento elettrico


Cavo: 10 m, MPPE, senza alogeno, grigio, Ø 6,2 mm; 4 x 1,00 mm² (32 x Ø 0,2 mm )

### Collegamento elettrico - Presa

Connettore: 1 x M12, diritto; codifica: A; Corpo: PP; Fermo: 1.4404 (AISI 316L); Contatti: dorato; Coppia di serraggio: 0,6...1,5 Nm



### Collegamento



Colori dei fili conduttori :

BK = nero  
 BN = marrone  
 BU = blu  
 WH = bianco