


# EVF495



## Cavo di collegamento

VDOGH040VAP0010P04STGH040VAP



| Applicazione                                                             |      |                                                                                 |
|--------------------------------------------------------------------------|------|---------------------------------------------------------------------------------|
| Particolarità                                                            |      | senza silicone; senza alogeno; contatti dorati; Idoneità della catena portacavi |
| Applicazione                                                             |      | settori igienici e bagnati dell'industria alimentare                            |
| Senza silicone                                                           |      | si                                                                              |
| Dati elettrici                                                           |      |                                                                                 |
| Tensione di esercizio                                                    | [V]  | < 250 AC / < 300 DC                                                             |
| Classe di isolamento                                                     |      | II                                                                              |
| Capacità di corrente totale                                              | [A]  | 4                                                                               |
| Condizioni ambientali                                                    |      |                                                                                 |
| Temperatura ambiente                                                     | [°C] | -25...100                                                                       |
| Temperatura ambiente mobile                                              | [°C] | 0...100                                                                         |
| Temperatura di immagazzinamento                                          | [°C] | -25...55                                                                        |
| Umidità di immagazzinamento                                              | [%]  | 10...100                                                                        |
| Altre condizioni climatiche per lo stoccaggio secondo la classe indicata |      | 1K22/ DIN 60721-3-1                                                             |
| Grado di protezione                                                      |      | IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K                                                     |
| Dati meccanici                                                           |      |                                                                                 |
| Peso                                                                     | [g]  | 698                                                                             |
| Materiali                                                                |      | PP senza alogeno; Guarnizione: EPDM                                             |
| Materiale corpo                                                          |      | PP                                                                              |
| Materiale dado                                                           |      | 1.4404 (AISI 316L)                                                              |



## Cavo di collegamento

VDOGH040VAP0010P04STGH040VAP

|                                 |                                             |                                                                                                 |
|---------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Idoneità della catena portacavi | si                                          |                                                                                                 |
| Idoneità della catena portacavi | raggio di piegatura con utilizzo flessibile | min. 10 x diametro del cavo                                                                     |
|                                 | velocità di spostamento                     | max. 3,3 m/s con una lunghezza di spostamento di 5 m e max. accelerazione di 5 m/s <sup>2</sup> |
|                                 | cicli di piegatura                          | > 1 Mio.                                                                                        |
|                                 | sollecitazione alla torsione                | ± 180 °/m                                                                                       |

### Osservazioni

Quantità 1 pezzo

### Collegamento elettrico - connettore


Connettore: 1 x M12, diritto; codifica: A; Corpo: PP; Fermo: 1.4404 (AISI 316L); Contatti: dorato; Coppia di serraggio: 0,6...1,2 Nm



### Collegamento elettrico

Cavo: 10 m, MPPE, senza alogeno, grigio, Ø 6,2 mm; 4 x 1,00 mm<sup>2</sup> (3 x Ø 0,2 mm )

### Collegamento



### Collegamento elettrico - Presa

Connettore: 1 x M12, diritto; codifica: A; Corpo: PP; Fermo: 1.4404 (AISI 316L); Contatti: dorato; Coppia di serraggio: 0,6...1,5 Nm

