




Cavo di collegamento con connettore maschio

ASTGN040VAS0050P04



Applicazione		
Particolarità		senza silicone; senza alogeno; contatti dorati; cavo schermato; Idoneità della catena portacavi
Modello		cavo Ethernet, codificato D
Applicazione		Industrial Ethernet; CAT5/CAT5e; 100 Mbit/s; settori igienici e bagnati dell'industria alimentare
Senza silicone		si
Dati elettrici		
Tensione di esercizio [V]		30 AC / 60 DC
Classe di isolamento		III
Capacità di corrente totale [A]		4
Capacità di corrente totale (UL) [A]		1,66
Condizioni ambientali		
Temperatura ambiente [°C]		-25...100
Indicazioni per la temperatura ambiente		cRUus: ...65 °C
Temperatura ambiente mobile [°C]		0...80
Indicazioni per la temperatura ambiente, mosso		cRUus: ...65 °C
Grado di protezione		IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K
Dati meccanici		
Peso [g]		3287
Dimensioni [mm]		15,5 x 15,5 x 51,5
Materiali		PP senza alogeno



Cavo di collegamento con connettore maschio

ASTGN040VAS0050P04

Materiale corpo	PP	
Materiale dado	1.4404 (AISI 316L)	
Idoneità della catena portacavi	si	
Idoneità della catena portacavi	raggio di piegatura con utilizzo flessibile	min. 15 x diametro del cavo
	velocità di spostamento	max. 3,3 m/s con una lunghezza di spostamento di 5 m e max. accelerazione di 5 m/s ²
	cicli di piegatura	> 1 Mio.
	sollecitazione alla torsione	± 180 °/m

Osservazioni

Quantità 1 pezzo

Collegamento elettrico - connettore


Connettore: 1 x M12, diritto; codifica: D; Corpo: PP; Fermo: 1.4404 (AISI 316L); Contatti: dorato; Coppia di serraggio: 0,6...1,2 Nm;
Cavo di collegamento schermato: schermo collegato



Collegamento elettrico

Cavo: 50 m, MPPE, senza alogeno, grigio, Ø 6,5 mm, schermato; PROFINET Type C; 4 x 0,34 mm² (7 x Ø 0,25 mm)

Collegamento



Colori dei fili conduttori :
 BU = blu
 OG = arancione
 WH = bianco
 YE = giallo