


EVF337



Cavo per connessione a Y

YDOAH032VAS0005P03STGH040VAS



Applicazione		
Particolarità	senza silicone; senza alogeno; contatti dorati; Idoneità della catena portacavi	
Applicazione	settori igienici e bagnati dell'industria alimentare	
Senza silicone	si	
Dati elettrici		
Tensione di esercizio [V]	10...36 DC	
Classe di isolamento	II	
Capacità di corrente totale [A]	4	
Uscite		
Modello elettrico	PNP	
Condizioni ambientali		
Temperatura ambiente [°C]	-25...100	
Temperatura ambiente mobile [°C]	5...100	
Grado di protezione	IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K	
Test / Certificazioni		
Certificazione UL	Ta	65 °C
Dati meccanici		
Peso [g]	313,3	
Materiale corpo	PP	
Materiale dado	1.4404 (AISI 316L)	
Materiale guarnizione	EPDM	
Numero ingressi ripartitori centrali	2	

EVF337



Cavo per connessione a Y

YDOAH032VAS0005P03STGH040VAS

Idoneità della catena portacavi	si	
Idoneità della catena portacavi	raggio di piegatura con utilizzo flessibile	min. 10 x diametro del cavo
	velocità di spostamento	max. 3,3 m/s con una lunghezza di spostamento di 5 m e max. accelerazione di 5 m/s ²
	cicli di piegatura	> 1 Mio.
	sollecitazione alla torsione	± 180 °/m

Elementi di indicazione e comando

Indicazione	Stato di commutazione	1 x LED, giallo
	Funzionamento	1 x LED, verde

Osservazioni

Quantità	1 pezzo
----------	---------

Collegamento elettrico

Cavo: 5 m, MPPE, senza alogeno, grigio, Ø 4,9 mm; 3 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm)

Collegamento elettrico - connettore

Connettore: 1 x M12, diritto; codifica: A; Corpo: PP, grigio; Fermo: 1.4404 (AISI 316L); Contatti: dorato; Coppia di serraggio: 0,6...1,2 Nm






Cavo per connessione a Y

YDOAH032VAS0005P03STGH040VAS

Collegamento elettrico

Collegamento



Collegamento elettrico - Presa

Connettore: 2 x M12, ad angolo; codifica: A; Corpo: PP, nero trasparente; Fermo: 1.4404 (AISI 316L); Guarnizione: EPDM; Contatti: dorato; Coppia di serraggio: 0,6...1,5 Nm

